

Digta 7

LA DICTÉE RÉINVENTÉE



Digta Station 447 Digta Station 447 Plus

MADE IN GERMANY



La gamme Digta Station 447

Avec l'élégante station d'accueil noire Digta Station 447, gardez votre Digta 7 à portée de main et votre bureau bien ordonné. La machine à dicter et la station d'accueil ont été conçues en harmonie, le design et le confort d'utilisation se trouvant au cœur des préoccupations. Dès que le Digta 7 est posé dans la station d'accueil, il se connecte à l'ordinateur et la transmission des dictées commence automatiquement. La batterie lithium-ion de la machine à dicter se recharge simultanément. Une fois la transmission terminée, saisissez le Digta 7 en un mouvement.

La variante Digta Station 447 Plus permet de charger un pack d'accumulateurs 962, ce qui vous permet de toujours disposer d'une seconde. Autre avantage de cet accessoire Grundig : les prises pour casques et commandes à pied. La commande à pied vous permet de dicter tout en gardant les mains libres. La station Digta Station 447 Plus accompagnée du Digta 7 Premium se transforme en véritable poste de dactylo, sans ordinateur.

- Digta Station 447 – La connexion à l'ordinateur
- Digta Station 447 Plus – Solution multi-usage

www.grundig-gbs.com · infoFR@grundig-gbs.com · Infoline: + 33 (0)1 70 98 33 49

Votre partenaire Grundig Business Systems :





Remplissage de l'accumulateur et transfert de dictée.



Pour Digta 7.

GRUNDIG
Business Systems



Données techniques

<i>Raccords</i>	
Interface PC	Port mini-USB
Digta 7 Interface de la station d'accueil	Bornier pour USB 1.1, USB 2.0 haute vitesse Support de données interchangeable USB, USB audio et USB HID Alimentation USB et chargement de la batterie
<i>Temps de charge</i>	
	Env. 4 heures
<i>Temoins Lumineux</i>	
Témoin de charge (Digta Station 477 Plus uniquement)	DEL verte allumée pendant le chargement d'une batterie de recharge dans le compartiment
Témoin d'alimentation	DEL verte allumée lors de l'alimentation par le bloc d'alimentation ou par USB
Témoin de transmission	DEL jaune allumée lors de la connexion USB, clignote pendant la transmission des données
<i>Dimensions</i>	
Digta Station 447 sans batterie, sans machine à dicter (l x h x p)	env. 143 x 69 x 77 mm
Digta Station avec machine à dicter (h)	env. 139 mm
<i>Poids</i>	
Digta Station 447 sans batterie, sans machine à dicter	env. 269 g
<i>Temperature D'entreposage</i>	
	De -20 °C à +70 °C
<i>Temperature de service</i>	
	De -5 °C à +35 °C
<i>Couleur du boîtier</i>	
	Noir

Équipements

	Digta Station 447	Digta Station 447 Plus
<i>Chargement</i>		
De la batterie du Digta 7	•	•
D'un deuxième pack d'accumulateurs	--	•
<i>Raccords</i>		
Prise pour commande à pied/casque	--	•
Orifice pour verrou Kensington	•	•

Contenu de la livraison

<i>Digta Station 447</i>	Câble USB, Pack d'accumulateurs 962, Bloc d'alimentation 477
<i>Digta Station 447 Plus</i>	Câble USB, Pack d'accumulateurs 962, Bloc d'alimentation 477

Les caractéristiques décrites par Grundig Business Systems (GBS) ne s'appliquent qu'en cas d'utilisation des accessoires originaux de GBS. Des prétentions de garantie ne sauraient être invoquées à l'encontre de GBS en raison de défauts imputables à l'emploi d'accessoires ne provenant pas de la société GBS ou n'étant pas conseillés ni autorisés par ses soins.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nuremberg,
En France: G.B.S. France SARL, 9 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com
Courriel: infoFR@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com.

Imprimé en Allemagne.

Sous réserve de modifications et de possibilités de livrer.

Numéro de Commande : HNE 6241 06/2015